

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	9,5 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R SVJBR/L 11
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	31,4 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	ne
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
---	----------