

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
20/11 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261113 20/11 |
| GTIN | 4062406398057 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1103.. |
| Reguliuojamas kampas κ | 142 laipsniai |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 24 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 2 mm |
| Laikiklio ISO kodas | E20S SVJBR/L 11 |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Bendras ilgis L | 250 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 38 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 19 mm |
| Kakliuko plotis L ₄ | 11 mm |
| Koto Ø D _s | 20 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekimo gylis iki | 8×D |
| Ašmenys | HM |

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Vidinis aušinimas | ne |
| Paskirtis | Išilginis tekimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7 | 269028 7 |
|---|----------|