

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	16,5 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	44 mm
Laikiklio ISO kodas	E25S SVJBR/L 16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	4,6 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	24 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	ne
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
---	----------