

Garant**Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis, be dangos, M-LH: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130460 M14
GTIN	4062406398156
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.**

Paskirtis:

Metriniams kairiniams sriegiams pagal DIN13.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 352
Koto kvadratas □	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	42 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	12 mm
Koto Ø D _s	11 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegio tipas	M-LH
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Sriegio Ø	14 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio dydis	M14
Ašmenys	HSS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka