

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis, be dangos, M-LH: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130460 M14
GTIN	4062406398156
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

3 vnt. rinkinys, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.**

**Paskirtis:**

Metriniams kairiniams sriegiams pagal DIN13.

Sriegio tipas: M-LH

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 11 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 9 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 12 mm

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 352
Koto kvadratas $\square$	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	42 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	12 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegio tipas	M-LH
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio Ø	14 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio dydis	M14
Ašmenys	HSS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka
Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka