

Garant**Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis, be dangos, M-LH: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130460 M2
GTIN	4062406397968
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

Metriniams kairiniams sriegiams pagal DIN13.

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	6 mm
Norma	DIN 352
Sriegio Ø	2 mm
Kiaurymės Ø	1,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio tipas	M-LH
Drožlių griovelių skaičius	2
Bendras ilgis L	36 mm
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm
Ašmenys	HSS

Koto kvadratas □	2,1 mm
Sriegio dydis	M2
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		

Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka