

Garant**Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis, be dangos, M-LH: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130460 M20
GTIN	4062406398187
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.**

Paskirtis:

Metriniams kairiniams sriegiams pagal DIN13.

Sriegio tipas: M-LH

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 95 mm

Koto Ø D_s: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio Ø	20 mm

Sriegio gylis	60 mm
Ašmenys	HSS
Bendras ilgis L	95 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D _s	16 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Sriegio dydis	M20
Koto kvadratas □	12 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka
Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm ²	tinka
Plienas <750 N/mm ²	tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka