

Garant**Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis, be dangos, M-LH: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130460 M20
GTIN	4062406398187
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

Metriniams kairiniams sriegiams pagal DIN13.

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio Ø	20 mm
Sriegio gylis	60 mm
Ašmenys	HSS
Bendras ilgis L	95 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Norma	DIN 352

Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Sriegio dydis	M20
Koto kvadratas \square	12 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka