

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis, be dangos, M-LH: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130460 M3
GTIN	4062406397982
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

**Paskirtis:**

Metriniams kairiniams sriegiams pagal DIN13.

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	2,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	9 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio Ø	3 mm
Norma	DIN 352
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Bendras ilgis L	40 mm
Sriegio dydis	M3
Sriegio tipas	M-LH

Sriegio žingsnis	0,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		

Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka