

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis, be dangos, M-LH: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130460 M6
GTIN	4062406398118
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

**Paskirtis:**

Metriniams kairiniams sriegiams pagal DIN13.

Sriegio tipas: M-LH

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 4,9 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio $\varnothing$	6 mm
Sriegio dydis	M6
Koto kvadratas $\square$	4,9 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M-LH
Ašmenys	HSS
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Kiaurymės $\varnothing$	5 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Norma	DIN 352
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		

Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka