

Garant**Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis, be dangos, M-LH: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130460 M8
GTIN	4062406398125
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

Metriniams kairiniams sriegiams pagal DIN13.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Kiaurymės \varnothing	6,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 352
Sriegio dydis	M8
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	24 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Sriegio tipas	M-LH

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio Ø	8 mm
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		

Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka