



Pneumatinis juostinis šlifuoklis Dynafile®, Tipas: 15302



Užsakymo data

Užsakymo numeris

079551 15302

GTIN

616026153028

Produktų klasė

03R

Aprašymas

Modelis:

Universalus prietaisas su **reguliuojama šlifavimo juostos kreipiančiaja, tikslia tiesia eiga** ir keičiamu **laikikliu** apdirbimui kontaktiniu ratu arba prispaudžiamuoju paviršiumi. Composite šlifavimo juostos gaubtas leidžia **greitai** ir **paprastai pakeisti šlifavimo juostą. Šlifavimo juostos aušinimas** išpučiamu oru pailgina šlifavimo juostų eksploataavimo laiką. Reguliuojama rankena. **Dynafile® III, našus 520 W** šlifuoklis stipriam šlifavimui, **paviršiaus apdirbimo rinkinys, reguliuojama šlifavimo galvutė** su papildoma atramine rankena. Šlifavimo juostos matmenys 6, 13, 19, 25×457 mm.

Paskirtis:

Šlifavimui, užvartų nuėmimui, blizginimui, glotninimui ir poliravimui, taip pat idealu ir lanksčiam apdirbimui sunkiai pasiekiamose vietose.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Pastaba:

Kitokių kontaktinių laikiklių, skirtų Dynafile®, reikia teirautis arba ieškoti mūsų el. parduotuvėje.

Techninis aprašymas

Atiduodamoji galia	522 W
Darbinis triukšmas	87 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Juostos plotis	6; 13; 19; 25 mm
Gamintojo pavadinimas	Dynaflex III Kit
maksimalus oro poreikis	906 l/min
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Juostos ilgis	457 mm
Svoris	1,1 kg
Modelių serija	Dynaflex III
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoKLIS

Priedai

Laikiklis Dynaflex® III šlifuoKLiams Tipas 15350	079561 15350
Laikiklis Dynaflex® III šlifuoKLiams Tipas 15357	079561 15357
Laikiklis Dynaflex® III šlifuoKLiams Tipas 15321	079561 15321