



Kombinuotųjų gilintuvų rinkinys mediniame stove, Dydis / koto dydis: 2MK2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156700 2MK2
GTIN	4033591011618
Produktų klasė	16C

Aprašymas

Modelis:

Laikiklių, gilintuvų ir kreipiančiųjų kakliukų rinkinys populiariausių kiaurymių Ø apdirbimui.

Paskirtis:

Gilinimui pagal DIN, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilinimui, kurie neatitinka standartų.

Turinys:

po 1 gilintuvą Nr. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

po 1 kreipiantįjį kakliuką Nr. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

po 1 laikiklį Nr. 156720 su kotu: MK2

Pastaba:

Taip pat pagal paklausimą galima įsigyti HSS kombinuotų gilintuvų komplektus pasirinktinai su TIN danga, taip pat su prilituotomis kietmetalio pjovimo briaunomis bei ISO keičiamomis T formos plokštelėmis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Gilavimo ribos: 26 - 36 mm

Techninis aprašymas

Gilavimo ribos	26 - 36 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Kombinuotojo gilintuvo laikiklis Dydis / koto dydis 2MK2	156720 2MK2
--	-------------