



Ekscentrinis gnybtas su fiksavimo veržle, Sriegis M: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370008 M10
GTIN	4046368875849
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Nereikia daug vietos, todėl mažai trukdžių kontūry.
- Bet kokios formos detalių užspaudimas.

Gnybtas iš grūdinto plieno su plieniniu ekscentrinu varžtu.

Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto rakto dyd. 7!

Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga	9 kN
Sriegio ilgis L	20 mm
Ekscentrinė eiga S ₁	1,6 mm
Matmuo A	10,2 mm
maksimalus užveržimo momentas	28 Nm

Disko aukštis H	9,6 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW ₁	7 mm
Sriegis M	M10
didžiausias Ø D ₁	20,6 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinis gnybtas