



Ekscentrinis gnybtas su fiksavimo varžle, Sriegis M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370008 M12
GTIN	4046368875887
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Nereikia daug vietos, todėl mažai trukdžių kontūry.
- Bet kokios formos detalių užspaudimas.

Gnybtas iš grūdinto plieno su plieniniu ekscentrinu varžtu.

Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto rakto dyd. 7!

Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga	18 kN
Disko aukštis H	9,6 mm
maksimalus užveržimo momentas	88 Nm
Sriegis M	M12
Ekscentrinė eiga S ₁	2 mm

Vidinio šešiabriaunio diskas SW ₁	8 mm
Matmuo A	12,7 mm
Sriegio ilgis L	25 mm
didžiausias Ø D ₁	25,4 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinis gnybtas