




Ekscentrinis gnybtas, T griovelio nominalus dydis: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370009 8
GTIN	4046368509225
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Nereikia daug vietos, todėl mažai trukdžių kontūry.
- Bet kokios formos detalių užspaudimas.
- 6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.
- Tvirtinimas T angoje fiksavimo varžtu.

Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M6
Užspaudimo jėga	3,4 kN
maksimalus užveržimo momentas	8,5 Nm
Ekscentrinė eiga S_1	1 mm
Disko aukštis H	4,8 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW_1	4 mm

Šešiabriaunis SW diskas	16 mm
Ilgis l	23,2 mm
SW ₂	3 mm
maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas	7,7 Nm
Produkto rūšis	Ekscentrinis gnybtas