




Ekscentrinis gnybtas, T griovelio nominalus dydis: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370009 18
GTIN	4046368509324
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Nereikia daug vietos, todėl mažai trukdžių kontūry.
- Bet kokios formos detalių užspaudimas.
- 6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.
- Tvirtinimas T angoje fiksavimo varžtu.

Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Techninis aprašymas

Šešiabriaunis SW diskas	25 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW ₁	8 mm
Sriegis M	M12
maksimalus užveržimo momentas	61 Nm
Užspaudimo jėga	18 kN

Ekscentrinė eiga S_1	2 mm
Disko aukštis H	9,5 mm
SW_2	6 mm
Ilgis l	34,7 mm
maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas	55 Nm
Produkto rūšis	Ekscentrinis gnybtas