




Ekscentrinis gnybtas, T griovelio nominalus dydis: 14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370009 14
GTIN	4046368509287
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Nereikia daug vietos, todėl mažai trukdžių kontūry.
- Bet kokios formos detalių užspaudimas.
- 6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.
- Tvirtinimas T angoje fiksavimo varžtu.

Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Techninis aprašymas

Vidinio šešiabriaunio diskas SW ₁	7 mm
Užspaudimo jėga	9 kN
Disko aukštis H	6,4 mm
maksimalus užveržimo momentas	28 Nm
Šešiabriaunis SW diskas	21 mm
Sriegis M	M10

Ekscentrinė eiga S_1	1,6 mm
SW_2	5 mm
Ilgis l	30,5 mm
maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas	35 Nm
Produkto rūšis	Ekscentrinis gnybtas