




Ekscentrinis gnybtas, T griovelio nominalus dydis: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370009 22
GTIN	4046368509362
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Nereikia daug vietos, todėl mažai trukdžių kontūry.
- Bet kokios formos detalių užspaudimas.
- 6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.
- Tvirtinimas T angoje fiksavimo varžtu.

Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Techninis aprašymas

Ekscentrinė eiga S_1	2,5 mm
Šešiabriaunis SW diskas	30 mm
Sriegis M	M16
Disko aukštis H	12,7 mm
maksimalus užveržimo momentas	135 Nm

Užspaudimo jėga	27 kN
Vidinio šešiabriaunio diskas SW ₁	12 mm
Ilgis I	44,3 mm
SW ₂	6 mm
maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas	55 Nm
Produkto rūšis	Ekscentrinis gnybtas