



Stereoskopinis mikroskopas STEMI 305 su išvestimi kamerai, Tipas: 305TRINO



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Produktų klasė	49B

Aprašymas

Modelis:

Stereoskopinis mikroskopas, trimatis, šviesus ir ryškus vaizdas. Greenough dizainas puikiai atvaizdo kokybei. **Integruotas, vertikalus LED šviesos šaltinis.** Reguluoti atstumą tarp lęšiuko centrų ir atlikti dioptrijų korekcijas galima individualiai. Rankena mobiliam naudojimui. Šaltos šviesos stovas, krintančios šviesos reguliatorius, sklindančios šviesos plokštuma (šviesi aplinka/ tamsi aplinka), stovas su atšaka ir 145 mm eigos valdymas. Su papildomu žibintu K LED su padidavimo funkcija ir reguliuojamo aukščio šviesos spinduliu. Su papildoma išvestimi C-Mount kamerai.

Priedai pasirinktinai:

AxioCam 491852 ir 491853

Poliarizavimo priedai kontūrų šviestuvui bei žibintui.

Kolektorinė optika 0,75× / 1,5× / 2,0× pagal užklausą.

Pastaba:

Galima užsisakyti papildomai: modelį su integruota Wi-Fi kamera ir maršrutizatoriumi. Modelį be kontūrų apšvietimo elemento.

Didinimas (x kartų): 8 - 40

Didinimas: 5 : 1

Matymo lauko Ø: 29 mm

Okuliaras: PL 10×

Darbinis atstumas: 110 mm

Techninis aprašymas

Didinimas	5 : 1
Okuliaras	PL 10×
Matymo lauko Ø	29 mm
Darbinis atstumas	110 mm
Didinimas (x kartų)	8 - 40
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Stereomikroskopas

Priedai

Mikroskopo fotoaparatas AxioCam 105 color Tipas 105C	491853 105C
Rémeliai, pora	491832
Mikroskopo fotoaparatas AxioCam ERc5s Tipas ERC5S2	491852 ERC5S2