

**Garant****XDPW 070308 SR, HB7530, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212924 ST900
GTIN	4045197812551
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,72 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDPW 070308 SR

Tipas: ST900

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai  $a_{p,max}$ : 1,58 mm**Techninis aprašymas**

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,58 mm
Tipas	ST900
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDPW 070308 SR
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7530
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	0,85 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,72 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	320 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	270 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	230 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		