

Garant**XDPW 070308 SR, HB7525, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212927 ST1400 |
| GTIN | 4045197812568 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma f_z per dantį: 0,65 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDPW 070308 SR

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 1,58 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|---|----------------|
| Tipas | ST1400 |
| Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$ | 1,58 mm |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | XDPW 070308 SR |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Kietlydinys | HB7525 |
| Ašmenys | HM |

| | |
|--|---------------------------------|
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$. | 0,85 mm |
| Pastūma f_z per dantį | 0,65 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 160 m/min | P |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |