


Garant
XDPW 09T308 SR, HB7525, Tipas: ST1400


Užsakymo data

Užsakymo numeris	212949 ST1400
GTIN	4045197812612
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Pastūma f_z per dantį: 0,79 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDPW 070308 SR

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 1,99 mm

Techninis aprašymas

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,99 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDPW 070308 SR
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$.	1,15 mm
Pastūma f_z per dantį	0,79 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		