

**Garant****XDPT 120408 ER, HB7720, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212978 HART
GTIN	4045197812674
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,57 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDPT 120408 ER

Tipas: HART

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai  $a_{p,max}$ : 2,6 mm**Techninis aprašymas**

Tipas	HART
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	2,6 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDPT 120408 ER
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	1,8 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,57 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
TOOLOX 44	tinka	140 m/min	H
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		