

RIHETEC

**Aušinimo skysčio mova MiniKD su rutuline jungtimi, Tipas x vamzdelio ilgis:  
10X70****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319470 10X70
GTIN	4260711110382
Produktų klasė	33C

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.

Nerūdijančiojo plieno konstrukcija, lankstus vamzdelis gali būti palenkiamas iki pat pjovimo briaunos. Maksimalus slėgis iki 10 bar.

Specialiai sukurtas kompaktiškiems VDI ir BMT laikikliams **su aušinimo skysčio anga**.

MiniKD buvo specialiai sukurtas naudoti kompaktiškuose VDI laikikliuose, tačiau taip pat tinka daugeliui kitų įrankių laikiklių su išoriniu aušinimu. Šis antgalis yra lengvai valdomas ir su patogiai reguliuojamu aušinimo skysčio vamzdeliu. Montavimas yra itin paprastas.

**Aprašymas:**

MiniKD yra aušinimo priemonės antgalis, sudarytas iš nerūdijančio plieno rutulio arba sriegio ir vamzdelio, pagaminto iš lanksčios kompozicinės medžiagos. Detalės sujungtos viena su kita.

**Pastaba:**

Tinkami sriegių adapteriai ir ilgintuvai žr. 319476 arba 319477.

**Techninis aprašymas**

Tipas	MiniKD
Rutulio Ø	10 mm
Modelis	Rutulinė galvutė
Vamzdžio ilgis	70 mm
Vamzdelio Ø	4 mm
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Aušinimo skysčio vamzdelis