

Plokščiasis magnetas be sriegio, SmCo₅, Ø: 32mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 085920 32 |
| GTIN | 2050000965227 |
| Produktų klasė | 08Q |

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo₅).
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Nominalioji sukibimo jėga | 220 N |
| Ø | 32 mm |
| maksimalus atsparumas temperatūrai | 200 °C |
| Svoris | 40 g |
| Aukštis | 7 mm |
| Paviršiaus medžiaga | cinkuotas |
| Magnetinės šerdies medžiaga | SmCo ₅ |
| Produkto rūšis | Plokščias magnetas |

