

RIHETEC

Aušinimo skysčio mova DriveKD su sriegine jungtimi, Sriegis x vamzdelio ilgis: M8X50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319472 M8X50
GTIN	4260711110092
Produktų klasė	33C

Aprašymas

Modelis:

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui. Sukurtas naudojimui su elektriniais įrankiais. Paprasta tvirtinti per srieginę jungtį. Lankstus vamzdelis gali būti pasukamas arba palenkiamas iki pjovimo briaunos ir pritvirtinamas naudojant cinkuotą veržlę. Maksimalus slėgis iki 10 bar.

DriveKD buvo sukurtas naudoti su CNC tekinimo staklėmis. Įprasti aušinimo skysčio purkštukai dažnai purškia į visas puses ir nesusidaro pastovios krypties aušinimo skysčio srautas. Todėl aušinimas ir tepimas dažnai yra nepakankamas. DriveKD savo užduotį atlieka puikiai. Jį lengva reguliuoti ir užtikrinamas pakankamas aušinimas tiesiogine srove.

Aprašymas:

DriveKD susideda iš dvigubos movos, sujungimo veržlės ir gerai žinomo MiniKD. Aušinimo skysčio srovę galima tiksliai sureguliuoti lankščiu išmaniuoju vamzdeliu. Dėl to, kad MiniKD naudojamas kaip purkštukas, vamzdelį galima bet kada pakeisti.

Pastaba:

Tinkami sriegių adapteriai ir ilgintuvai žr. 319476 arba 319477.

Techninis aprašymas

Tipas	DriveKD
Modelis	Sriegis
Prijungimo sriegis	M8x1
Vamzdžio ilgis	50 mm
Vamzdelio Ø	4 mm

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Aušinimo skysčio vamzdelis