

RIHETEC

Aušinimo skysčio mova JetKD-A su sriegine jungtimi, Sriegis × movos ilgis: G1/8X12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319473 G1/8X12
GTIN	4260711110290
Produktų klasė	33C

Aprašymas

Modelis:

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.

Didelio slėgio antgalis – tvirtas aušinimo skysčio antgalis tinka esant dideliame slėgiui, krypties reguliavimui rankomis, dideliame reguliavimo diapazonui iki 45° į abi puses ir kai vamzdžio Ø 4 mm.

Su JetKD-A turite tvirtą aušinimo skysčio antgalį, skirtą naudoti šiuolaikinėse CNC tekinimo staklėse. Jis tinka montuoti į fiksuotus arba varomus įrankių laikiklius. Mašinoms su didelio slėgio siurbliais reikalingi specialūs aušinimo skysčio antgaliai, kurie gali atlaikyti didesnę slėgį. Čia į pagalbą ateina JetKD-A! Didelis vamzdelio skersmuo užtikrina pastovią ir lengvai valdomą aušinimo skysčio srovę. Kryptis nustatoma ranka. Tiesiog pasukite norima kryptimi ir priveržkite veržlę. Didelio pasukimo spindulio dėka, kryptį galima nustatyti iki 45° kampų į abi puses.

Aprašymas:

JetKD-A sudaro trys dalys, sukurtos optimaliam funkcionalumui ir ilgam tarnavimo laikui. Ypač naudojant tokį svarbų komponentą kaip aušinimo skysčio antgalis, svarbu tinkamai derinti visus kitus komponentus. Apatinė dalis yra kūgio formos sriegis ir įsukama į aušinimo skysčio angą naudojant universalų raktą. Tada antgalis tvirtinamas veržle.

Paskirtis:

Naudojamas statiniams ir varomiems tekinimo laikikliams per srieginę jungtį.

Pastaba:

Tinkami sriegių adapteriai ir ilgintuvai žr. 319476 arba 319477.

Techninis aprašymas

Tipas	JetKD-A
Modelis	Sriegis
Purkštuko ilgis	12 mm
Prijungimo sriegis	G1/8
Vamzdelio Ø	4 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Aušinimo skysčio vamzdelis