



Aušinimo skysčio mova HighPressure tiesi, Sriegis: M8X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319474 M8X1
GTIN	2050002047877
Produktų klasė	33C

Aprašymas

Modelis:

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.

Didelio slėgio antgalis – ypač esant aukštam slėgiui iki 80 bar. Reguluojama antgalio kampinė padėtis. Tvirtas ir patvarus modelis, pagamintas iš aliuminio.

Tiesus apvalus antgalis, modelis su daug kiaurymių 5 (kiaurymės) × Ø 1 mm.

Paskirtis:

Naudojamas statiniams ir varomiems tekinimo laikikliams per srieginę jungtį.

Techninis aprašymas

Tipas	tiesus
Modelis	Sriegis
Prijungimo sriegis	M8×1
Vamzdelio Ø	1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Aušinimo skysčio vamzdelis

