



## Plieninė liniuotė, nerūdijanti, Ilgis: 150mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	461630 150
GTIN	4007368118817
Produktų klasė	46R

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš **nerūdijančio** plieno, matinis paviršius su ryškiomis padalomis. Viršutinė skalė su mm padalomis, o apatinė – 1/2 mm padalomis. Kitoje pusėje colių / metrų perskaičiavimo lentelė ir srieginių kiaurymių Ø lentelė.

### Techninis aprašymas

Kalibravimas	F8
Skerspjūvio storis	0,5 mm
Leistina paklaida	0,12 mm
Skerspjūvio plotis	18 mm
Norma	EG I
Viršutinės briaunos skalė	1 mm
Apatinės briaunos skalė	0,5 mm
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

### Paslaugos

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 500 mm	026200 500
---	------------