

**Plieninė liniuotė, nerūdijanti, Ilgis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	461630 1000
GTIN	4007368118848
Produktų klasė	46R

**Aprašymas****Modelis:**

Iš **nerūdijančio** plieno, matinis paviršius su ryškiomis padalomis. Viršutinė skalė su mm padalomis, o apatinė – 1/2 mm padalomis. Kitoje pusėje colių / metrų perskaičiavimo lentelė ir srieginių kiaurymių Ø lentelė.

**Techninis aprašymas**

Skerspjūvio plotis	30 mm
Leistina paklaida	0,2 mm
Kalibravimas	F10
Skerspjūvio storis	1 mm
Norma	EG I
Viršutinės briaunos skalė	1 mm
Apatinės briaunos skalė	0,5 mm
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

**Paslaugos**

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 1000 mm	026200 1000
--	-------------