



1/2 colio atsuktuvų galvūčių rinkinys Torx® varžtams 6 vnt., ilgos



Užsakymo data

Užsakymo numeris	639517
GTIN	4013288186362
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M4 – M10.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Atsuktuvų antgaliai: 6 vnt. dyd. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Laikomi: Tekstiliniame dėkle su lipuku

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	6
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams
Ilgis	165 mm
Plotis	140 mm

Aukštis	65 mm
Produkto rūšis	Galvutė