



6-briaunių 1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys 9 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	639416
GTIN	4013288184283
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su sriegiu M5 – M24.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Atsuktuvų antgaliai: 9 vnt. dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm

Laikomi: Tekstiliniame dėkle su lipuku

Techninis aprašymas

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-17 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Dalių skaičius	9
Perdavos profilis	6-briaunis raktas

Gamintojo pavadinimas	8740 C HF 1
Ilgis	165 mm
Plotis	140 mm
Aukštis	65 mm
Produkto rūšis	Galvutė