



## JOKER 6001 Switch veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, perjungiami, 15° lenkti, Raktų skaičius: 4



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614885 4      |
| GTIN             | 4013288184139 |
| Produktų klasė   | 63F           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas šampuojant. Kilpos pusė su lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypač mažas suveikimo kampas 4,5°.

Atvirasis galas su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinto metalo plokštele skirtas fiksavimui ir naudojamas kaip galinis ribotuvas, neleidžia nuslysti ir užtikrina mažą grįžtamąjį kampą.

Kilpos pusė 15° lenkta, perjungiama.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614875: dyd. 10; 13; 17; 19

### Techninis aprašymas

|                |       |
|----------------|-------|
| Raktų skaičius | 4     |
| Rakto dydis    | 10 mm |
| Rakto dydis    | 13 mm |
| Rakto dydis    | 17 mm |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Rakto dydis                     | 19 mm                     |
| Gamintojo pavadinimas           | 6001 Joker Switch 4 Set 1 |
| Žiedo padėtis                   | 15 laipsniai              |
| Dantų skaičius                  | 80                        |
| Suveikimo kampas                | 4,5 laipsniai             |
| Medžiaga                        | Chromo molibdeno plienas  |
| Paviršius                       | matinis chromuotas        |
| Pakuotė                         | Sulankstomas dėklas       |
| Raktų dydžių matmenys           | metrais                   |
| Galinis ribotuvus žiaunų pusėje | taip                      |
| Laikymo funkcija žiaunų pusėje  | taip                      |
| su nulenkiama galvute           | ne                        |
| Perjungiamo terklė              | taip                      |
| Produkto rūšis                  | Veržliaraktis             |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai,perjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 13 mm | 614875 13 |
| JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai,perjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 19 mm | 614875 19 |
| JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai,perjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 17 mm | 614875 17 |
| JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai,perjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 10 mm | 614875 10 |