

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, Ø: 63mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 085915 63 |
| GTIN | 2050000965302 |
| Produktų klasė | 08Q |

Aprašymas**Modelis:**

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
- Cinkuotas paviršius.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Aukštis | 14 mm |
| Paviršiaus medžiaga | cinkuotas |
| Ø | 63 mm |
| Sriegio įvore | taip |
| Aukštis su sriegiu | 30 mm |
| maksimalus atsparumas temperatūrai | 120 °C |
| Sriegis | M8 mm |
| Svoris | 240 g |
| Nominalioji sukibimo jėga | 350 N |

Magnetinės šerdies medžiaga

Feritas

Produkto rūšis

Plokščias magnetas