

Garant**Mašininis sriegiklis ketui, įzotintas, M: M18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132500 M18
GTIN	4045197071842
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su tiesiais grioveliais ir trumpa įpjova (2–3 žingsniai).****Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

4 pjovimo briaunos (nuo dydžio M5).

4 grioveliai (nuo dydžio M5).

Įzotintas paviršius (13 2500) ypač atsparus susidėvimui.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	15,5 mm
Sriegio Ø	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	14 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	54 mm

Duomenų lapai

Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M18
Danga	įazotintas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus	tinka	13 m/min	K
GGG	ribotai tinka	9 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		