

Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, Ø: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085910 16
GTIN	2050000964770
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš **kietojo ferito**.

- **Cinkuotas paviršius.**
- **Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.**

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.

Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	18 N
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Ø	16 mm
Aukštis	4,5 mm
Svoris	4,5 g
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

