

## Garant

### Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M12



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	139171 M12
GTIN	4045197541864
Produktų klasė	11H

#### Aprašymas

##### Modelis:

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

**Tolerancijos klasė:** ISO 2X/6HX.

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

**Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra** leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Speciali **TiAlN danga** itin gerai tinka **aliuminio lydiniams**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 9 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 7 mm

Srieginės kiaurymės  $\varnothing$  orientacinis dydis: 11,2 mm

#### Techninis aprašymas

Sriegio $\varnothing$	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Koto kvadratas $\square$	7 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	11,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio dydis	M12
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	42 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	42 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka