

Garant**Mašininis sriegiklis HSSE-PM, DLC, M: M4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132610 M4 |
| GTIN | 4045197648792 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:**

Su naujausios kartos **DLC danga sp². Tvirtas**, su **vidine įpjova** ir **specialia pjovimo briaunos geometrija vario ruošinių apdirbimui**. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Kiaurymės Ø | 3,3 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,7 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Sriegio Ø | 4 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 2 |
| Norma | DIN 371 |
| Koto Ø D _s | 4,5 mm |
| Bendras ilgis L | 63 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Koto kvadratas □ | 3,4 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E PM |
| Sriegio gylis | 12 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M4 |
| Danga | DLC |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | CS |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | balta |
| Produkto rūšis | sriegiklius |