

Garant
Žalvario mašininis sriegiklis trumpas, be dangos, M: M3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	132600 M3
GTIN	4045197072115
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:
Su 6° priekiniu kampu ir trumpa įpjova (2–3 žingsniai).
Paskirtis:

Naudoti mašiniam arba rankiniam apdirbimui.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

 Koto $\varnothing D_s$: 3,5 mm

 Koto kvadratas \square : 2,7 mm

 Kiaurymės \varnothing : 2,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	2,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio \varnothing	3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm

Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	ribotai tinka	10 m/min	K
CuZn	tinka	13 m/min	N
sausasis	tinka		