

Garant
Mašininis sriegiklis HSSE-PM, DLC, M: M6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	132610 M6
GTIN	4045197648815
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

Su naujausios kartos **DLC danga** sp^2 . **Tvirtas**, su **vidine įpjova** ir **specialia pjovimo briaunos geometrija vario ruošinių apdirbimui**. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Koto kvadratas \square : 4,9 mm

Kiaurymės \varnothing : 5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio \varnothing	6 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1 mm
Kiaurymės \varnothing	5 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	CS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius