



Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6GX, TiAlN, M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139142 M12
GTIN	4045197446695
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).

Tolerancijos klasė: ISO 3X / 6GX = **nuokrypis 0,02 – 0,04 mm.**

Paskirtis:

Ruošiniams, dengiamiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Tolerancijos klasė: ISO 3X 6GX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 9 mm

Koto kvadratas \square : 7 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 11,2 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Sriegio \varnothing	12 mm
Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Koto kvadratas \square	7 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis	11,2 mm

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio dydis	M12
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka