



Lazerinis atstumo matuoklis, Tipas: GLM50-27C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Produktų klasė	46T

Aprašymas

Modelis:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1. Patobulintas paviršius ir apšviestas ekranas, todėl dar patogiau naudotis. Nuėmimo funkcija. Integruotas 360° posvyrio jutiklis parodo objekto nuožulnumą, uždėjus korpusą ant jo, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Galima sudarinėti skaitmeninius brėžinius, pagrindinius pjūvius, importuoti jau turimus duomenis ir eksportuoti darbo rezultatus, taip pat patogų išmatuoti statybų aikštes. Greitas ir efektyvus duomenų perdavimas ir dokumentavimas naudojant Bluetooth ryšį ir Bosch MeasureOn programėlę.

Detalus aprašymas:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1. Stovo sriegis 1/4 colio. Integruotas 360° posvyrio jutiklis parodo objekto nuožulnumą, uždėjus korpusą ant jo, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Galima sudarinėti skaitmeninius brėžinius, pagrindinius pjūvius, importuoti jau turimus duomenis ir eksportuoti darbo rezultatus, taip pat patogų išmatuoti statybų aikštes. Duomenų perdavimas per Bluetooth®.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrū iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu krepšiu. Su baterijomis Nr. 081551 LR6.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo trikojis Nr. 468558

Techninis aprašymas

Svoris	200 g
Sudėtis / atimtis	taip
Serija	GLM50-27C
Posvyrio jutiklis	360 laipsniai
Stovo sriegis	1/4 in
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR6
Baterijų veikimo trukmė (matavimai)	25000
Ilgis	119 mm
netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	2
Paskutinių matavimų parodymas	taip
Matavimo tikslumas	±1,5 mm
Aukštis	29 mm
Minimalūs / maksimalūs matavimai	taip
Plotis	53 mm
Veikimo nuotolis	50 m
Srovės tiekimas	081551 LR6
IP apsaugos klasė	IP 65
Ploto ir tūrio matavimai	taip
Lazerio klasė pagal IEC 825-1	2
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis

