

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai:
8/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	7 mm
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	8 mm
Laikiklio ISO kodas	AH08K SDQCR/L07
Bendras ilgis L	125 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto $\emptyset D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
---	----------