

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D_{\min}	12 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7 mm
Laikiklio ISO kodas	AH08K SDQCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Bendras ilgis L	125 mm
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	8 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
---	----------