

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	AH08K SDUCR/L07
Iškyšos ilgis L ₁	40 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500