

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Turinys (ml arba l): 20**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088001 20
GTIN	4062406400873
Produktų klasė	01L

Aprašymas**Modelis:**

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.

Lanksti **riebalų šalinimo priemonė**, skirta greitam alyvų, emulsijų ir riebalų valymui. Galima maišyti su vandeniu santykiu 1:10. 20 litrų kanistras. Jei reikia, užsisakykite tinkamą išleidimo čiaupą (Nr. 088010 dyd. 20-30).

Flex Cleaner taip pat galima naudoti mažai putų turinčiuose aukšto slėgio plovimo įrenginiuose ir grindų valymo sistemose, todėl jį galima lanksčiai naudoti visur, kur negali būti putų. Valymo metu ypač aliuminio ir žalvario paviršiai yra apsaugoti nuo sutepimo iki 75° C. Valiklis laikinai apsaugo nuo korozijos. Jei norite naudoti rankiniu būdu, užpurškite valymo priemonės ir nuvalykite šluoste. Naudodami maisto pramonėje, nuvalę paviršių nuplaukite pakankamu kiekiu vandens.

- **Be ženklavimo.**
- **Galima naudoti rankiniu būdu ir įrenginiuose.**
- **NSF sertifikatas maisto sektoriui.**
- **Tinka purškiamiesiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.**

Techninis aprašymas

Forma	skyst.
-------	--------

Spalva	skaidri
Virimo taškas	100 °C
Laikymo temperatūra	2 - 35 °C
Modelis	Kanistras
Tvarumas	GARANT GreenPlus
pH vertė	9
Tankis	1,01 g/cm ³
Turinys	20 l
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Universalus valiklis

Priedai

GARANT GreenPlus Kanistrų nuleidimo čiaupas Tinka
kanistro dydžiui 20-30 l

088010 20-30