

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Turinys (ml arba l): 20**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 088002 20 |
| GTIN | 4062406400897 |
| Produktų klasė | 01L |

Aprašymas**Modelis:**

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.

Rūgštinė universali priemonė. Saugiai ir švelniai pašalina rūdis, kalkes ir mineralinius nešvarumus. Galima maišyti su vandeniu santykiu 1:10. 20 litrų kanistras. Jei reikia, užsisakykite tinkamą išleidimo čiaupą (Nr. 088010 dyd. 20-30).

Naudojant valiklį ir trumpam palikus priemonę suveikti, nešvarumus galima nuvalyti arba nuplauti vandeniu.

- **Be ženklavimo.**
- **Galima naudoti rankiniu būdu.**
- **NSF sertifikatas maisto sektoriui.**
- **Tinka purškiamiesiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------|-----------|
| Modelis | Kanistras |
| Forma | skyst. |
| Spalva | skaidri |
| Virimo taškas | 100 °C |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Laikymo temperatūra | 2 - 35 °C |
| Tvarumas | GARANT GreenPlus |
| Tankis | 1,04 g/cm ³ |
| pH vertė | 2,2 |
| Turinys | 20 l |
| Serija | GreenPlus |
| Produkto rūšis | Universalus valiklis |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| GARANT GreenPlus Kanistrų nuleidimo čiaupas Tinka kanistro dydžiui 20-30 l | 088010 20-30 |
|--|--------------|