

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Finisher, Turinys (ml arba l): 20**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088004 20
GTIN	4062406403133
Produktų klasė	01L

Aprašymas**Modelis:**

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.

Riebalų šalinimo ir apdailos priemonė Finisher – greitas kasdienis apdorotų alyvų, apsauginės alyvos nuo korozijos, lengvų vaškų, emulsijos, klijų likučių ir kitų nešvarumų šalinimas nuo įrankių. Atitinka aukščiausius švaros reikalavimus, ypač prieš kokybės kontrolę, prieš dažant, dengiant ir klijuojant. Ženkliai mažesnis LOJ kiekis, lyginant su įprastais tirpikliais. 20 litrų kanistras. Jei reikia, užsisakykite tinkamą išleidimo čiaupą (Nr. 088010 dyd. 20-30).

Finisher tinka kaip alternatyva tirpikliams, šaltiems valikliams ar nitro skiedikliams. Korozijos inhibitoriai laikinai apsaugo nuo korozijos. Lyginant su įprastais vandeniniais valikliais, garavimas vyksta greičiau.

- **Be ženklavimo.**
- **Galima naudoti rankiniu būdu.**
- **Tinka purškiamiesiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.**

Techninis aprašymas

Spalva	skaidri
Forma	skyst.

Modelis	Kanistras
Užsiliepsnoj. temperat.	38 °C
Laikymo temperatūra	2 - 35 °C
Virimo taškas	80 °C
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Tankis	0,99 g/cm ³
pH vertė	11,4
Turinys	20 l
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Universalus valiklis

Priedai

GARANT GreenPlus Kanistrų nuleidimo čiaupas Tinka
kanistro dydžiui 20-30 l

088010 20-30