

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Turinys (ml arba l): 20**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088006 20
GTIN	4062406403171
Produktų klasė	01L

Aprašymas**Modelis:**

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.

Maksimali alyvos šalinimo galia naudojant hibridines technologijas. Apdegę nešvarumai, specialūs tepalai, alyvos, suodžiai, gumos įbrėžimai, bitumas, vašakai ir pastos tirpinami naudojant augalinius ekstraktus ir greitai pašalinami nuo paviršiaus naudojant naujausią aktyviųjų medžiagų technologiją. 20 litrų kanistras. Jei reikia, užsisakykite tinkamą išleidimo čiaupą (Nr. 088010 dyd. 20-30).

Power Force yra vandeninis, mažai putojantis valiklis, kurių pagrindą sudaro atsinaujinančios žaliavos. Dėl natūralių veikliųjų medžiagų purvas yra efektyviai pašalinamas neliečiant paviršių. Malonaus kvapo, be tirpiklių ir LOJ, todėl jis puikiai tinka našiam ir saugiam darbui. Power Force yra veiksminga tirpiklių alternatyva. Jį galima naudoti ne tik rankiniu būdu, bet ir detalių valymo įrangoje. Naudojant tokiu būdu valiklis gali būti daugkartinio naudojimo ir taip paremti antrinio perdirbimo idėją. Taip ne tik taupomi išteklių, bet ir išvengiama švaistymo. Dėl NSF sertifikato valiklis gali būti naudojamas ne tik priežiūrai, bet ir maisto pramonėje.

- **Be ženklinimo.**
- **Galima naudoti rankiniu būdu ir įrenginiuose.**
- **NSF sertifikatas maisto sektoriui.**
- **Tinka purškiamiesiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.**

Techninis aprašymas

Virimo taškas	100 °C
Forma	skyst.
Spalva	skaidri
Temperatūros ribos	2 - 40 °C
Laikymo temperatūra	2 - 35 °C
Modelis	Kanistras
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Tankis	1,007 g/cm ³
pH vertė	10,5 - 11
Turinys	20 l
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Universalus valiklis

Priedai

GARANT GreenPlus Kanistrų nuleidimo čiaupas Tinka kanistro dydžiui 20-30 l

088010 20-30